

Prestige

Vopsea metal

Fișa tehnică

Caracteristici:

Prezentare	Pastă ușoară în fază apoasă
Densitate	1.15
Mod de ambalare	1 și 3 litri
Nuanțe	Argint, Aur sau Bronz + nuanțe de realizat cu seringile de colorare
Timp de uscare	30 Mn / 1 h în funcție de grosimea depusă
Randament	± 10 m ² per litru pentru 2 treceri
Inflamabilitate	Neinflamabil
Păstrare și depozitare	Într-un loc răcoros și uscat, ferit de îngheț
Curățarea ustensilelor	Apă
Clasificare COV	A+

Punerea în operă:

1- Pregătirea suporturilor:

Suporturile trebuie să fie omogene ca duritate și absorbție și perfect uniforme. În general, acestea trebuie să fie curate și uscate, pregătite conform normelor D.T.U.

Prestige se aplică la interior, pe toate suporturile uzuale ale clădirii. **Este imperativ să se aplice mai întâi stratul nostru de bază special neted SENILISSE la interior.**

[Substraturile sunt esențiale pentru aplicarea tuturor produselor de decor SENIDECO.

Totuși, ele nu sunt destinate să înlocuiască impregnările universale la pregătirea fundalurilor, conform normelor D.T.U.].

Prestige

Vopsea metal

Sfat practic:

Vă sfătuim să vopsiți stratul nostru de bază Sénilisse cu o nuanță apropiată de cea a finisajului.

2- Aplicare:

Șlefuiți ușor Sénilisse.

✓ **Efect de ciocan:**

Aplicați Prestige cu un trafalet antipicurare de 8 până la 12 mm, în 2 straturi, încrucișând mișcările.

✓ **Aplicare cu o mistrie din oțel inoxidabil**

Aplicați primul strat cu trafaletul.

Așteptați.

Aplicați al doilea strat cu o mistrie, efectuând mișcări de sus în jos și de la stânga la dreapta.

Al doilea strat poate fi realizat, de asemenea, cu mistria din plastic rotundă „patină”, efectuând mișcări de sus în jos și de la stânga la dreapta.

Orice caz care nu este prevăzut în acest document trebuie să facă obiectul unei consultări cu compania noastră.

Este responsabilitatea clientului să verifice dacă acest document nu a fost anulat de o ediție ulterioară.